

Activa Spolglans

För alla typer av diskmaskiner. Kopplas till doseringsutrustning eller doseras manuellt i behållaren för spolglans på mindre diskmaskiner.

Dosering: 0,2 ml/lit sköljvatten vid en temperatur på 80-85°C, beroende på vattenkvaliteten.

Innehåller: Nonjoniska ytaktiva tensider 5-15% och anjoniska ytaktiva tensider <5%, Phenoxyethanol.

pH konc: 7.

Activa Spolglans	Art.nr. 43082
Volym	500 ml
Antal/förp	14 st

